

Breaking the rules



V1.0


naggura'n



naggura.com



## Abmessungen und Funktionen



## Technische Angaben

### MOTOREN

1 motor Höhenverstellung (6000 N),

### HÖHENVERSTELLUNG

-/+ 45/85 cm

### GEWICHT

136 kg

### ISOLIERUNGSKLASSE

AC100 – 120V, 50/60 Hz

AC220 – 240V, 50/60 Hz

### DOPPELT ISOLIERT

Doppelt isoliert II

### GERÄTEKLASSIFIKATION

Klasse I Equipment

### ANGESCHLOSSENE TEILE

Typ B

### FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

IPX0

### KONFORMITÄT

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

### RAHMENFARBE

RAL 7047 + RAL 7011

### NETZKABEL

3m, Weiß

## Funktionen

® TwinLift Armstützen: per Gasfeder stufenlos und gleichzeitig verstellbar. Stört den Therapeuten nicht bei der Behandlung am Kopfteil

Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität

Integrierte Rundumschaltung, von allen Seiten bedienbar

Auf einer Seite der Liege befinden sich zwei Rollen, um diese zu bewegen. Heben Sie sie von der anderen Seite und rollen Sie sie wie ein Wagen zu der gewünschten Position.

## Sicherheit

Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab

Double-tip Bedienung mit automatischer Stand-by Funktion (5 Sekunden) für alle Motoren

## Polster

### LIEGENFLÄCHE

5cm

### DICKER POLSTERUNG

40kg/m<sup>3</sup>

Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Verschlusskissen

Nahtlose und abgerundete Polster

Polsterbezug: Spradling Permablok 3 ©, Schutz vor Kiemen, Abrieb und Verschmutzung.

Hochwertige Abriebfestigkeit: 300K Zyklen

Feuerwiderstandsklasse: NF P 92-503/M2

● Farbe: Graphite

## Garantie

2 Jahre auch auf Polsterbezug

## Zubehör

3 Hocker Modelle in 5 Farben



### Papierrollenhalter



### Froteebezüge in 2 Farben

